

Raku Luna

ラクルナ サニタリースパッツ

どんな日でも
ベストなパフォーマンスを。
頑張る女子の、頼れる味方。




CONVERSE

Raku Luna [ラクルナ]は、
サニタリー期間でも楽な気分で
その月(ラテン語:月=ルナ)を過ごせるようにという
願いが込められています。
「全力でプレーに集中したい」
「自分のパフォーマンスを存分に発揮したい」
その期待に応えるため、誕生したシリーズです。



Raku Luna

サニタリー期間のスポーツで 悩みを抱えている女性は9割以上



※「女性アスリートの月経に関するアンケート」10～50代 216名
(2024年1月ゼットクリエイト株式会社による調査)

Raku Lunaサニタリースパッツは そんな悩みを軽減するサポートウェアです

＼ オススメ使用シーン /

激しい運動の日、普段や少し不安な日、
その日に合わせてタイプを選び、プレーしましょう。
洗い替えも合わせて複数枚使用されることをオススメします。



心地よく、いざというときの安心を。



Rakulund
DAILY

—SANITARY SPATS—


ラクルナ デイリー サニタリースパッツ

伸びて極ピタ
フィット
肌あたりフラット

内もも防水
仕様で安心

モレ防止サポート
最大吸水量
30ml

ラウンドガード



マチ周りを防水布で囲み
染み出し・横モレを防ぐ
※撥水系使用なし

不安な日



品番:CB351952
価格:¥4,620 (税抜価格¥4,200)
サイズ:140/150/160/S/M/L/O
カラー:ブラック(1900)
素材:身生地 ナイロン
ポリウレタン

サイズ表

	ジュニア		ウィメンズ			
	140	150	160	S	M	L O
ウエスト(cm)	53~59	56~63	58~66	58~64	64~70	69~77 77~85
ヒップ(cm)	70~78	76~84	82~90	82~90	87~95	92~100 97~105

全力で動ける、安心の秘密。



Rakulund
ACTIVE

—SANITARY SPATS—


ラクルナ アクティブ サニタリースパッツ

熱を逃がし
ムレにくい
快適フィット

激しい動き
にも対応

モレ防止サポート
最大吸水量
70ml

ハードな日



マチ周りを防水布で囲み
撥水系で縫製することで
染み出し・返りモレを防ぐ



品番:CB351951
価格:¥4,620 (税抜価格¥4,200)
サイズ:140/150/160/S/M/L/O
カラー:ブラック(1900)
素材:身生地 ナイロン
ポリウレタン
メッシュ部 ポリエステル
ポリウレタン
テープ ナイロン
ポリウレタン

(JIS規格サイズ)



\ user's voice /

トップ選手の声



今まであった生理への不安感を軽くしてくれる商品なので、
使っていて安心感がありました。

激しい動きにもしっかりフィットしてくれるので、
モレやズレの心配なく練習をすることができました。
長時間トイレに行けない、始まりそう・終わりかけだけど下着に
汚れがつかないか不安なときに使えるのがいいなと思いました。

24-25シーズン AISIN WINGS

※個人の感想より抜粋

詳しくはホームページで
ご確認ください



吸水マチは3層構造

吸水拡散素材

網目からサッと吸水
ベタつかず快適に続く

吸水素材



ニオイや菌を抑える
水分は瞬時に拡散
高機能な保水素材
高機能不織布 Serista®

防水布

撥水で外モレガード
透湿性がありムレにくい


さまざまな機能性



吸水素材 Serista® の機能性評価

高吸水性ポリマーを使用した吸水素材と比べると吸水量は一般的ですが、拡散するため着用時の濡れ戻りが少なく、洗濯後も早く乾きます。さらに抗菌性・消臭性などの機能にすぐれています。

濡れ戻り量




抗菌性

(一社) 繊維評価技術協議会による
SEKマーク繊維評価認証基準

抗菌活性値 クリア

【試験方法】
JIS L1902:2015、菌液吸収法
試験菌種:黄色ぶどう球菌
洗濯方法:
(一社)繊維評価技術協議会
SEKマーク繊維製品の洗濯方法
(標準洗濯法)による

消臭性



【試験方法】
(一社)繊維評価技術協議会SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法。使用バッグの種類:スマートバッグ PA(ジーエルサイエンス社製)
消臭性試験:機器分析(検知管法)

【比較試料】

Serista® 品番:ADPLA140/キョプラ56%,レーヨン(消費タイプ)22%,ポリ乳酸(PLA)22% 目付140g/m²
比較品 高吸湿・高吸水繊維使用不織布 /アクリル48%,他(ナイロン, ポリエステル, レーヨン)44%, 高吸水繊維8% 目付180g/m²
※上記データは全て公的機関にて測定。この試験結果は試料として切り出した一部のものであり、荷口全体の品質を保証するものではありません。
Serista®は旭化成アドバンステクス株式会社登録商標です。AA54Z295

for the best performance

ベストパフォーマンスのために




スポーツ中もハードな
動きをサポート



長時間の練習や
移動も安心



予想外の
その時の備えに




染み出し・横モレ
防止サポート設計



抗菌防臭加工で
いつも衛生的



繰り返し洗濯して
サステナブル



ユニフォームや
練習着を汚さない



最大吸水量
30~70ml





how to wash

お手入れ方法

1



水かぬるま湯に30分
ほどつけ置きし、
その後やさしく
押し洗いしてください

2



洗濯ネットに入れ
洗濯機で洗ってください

3



吸水面を表に
なるように裏返し吊るして
干してください

- 初めてご使用する場合は、一度洗濯してからのご使用をお勧めします。
- 血液などのタンパク質汚れは40℃未満の水で
軽く浸け押し洗い後、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 40℃以上のお湯に浸けるとタンパク質が固まり、
汚れが落ちなくなります。
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
漂白剤は生地を痛め、柔軟剤は吸水性を低下させます。
- 吸水部を強くもみ洗いしないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。